


FICHA TECNICA DEL PRODUCTO/FICHA TECNICA DO PRODUTO

Sección 1: Identificación del producto e información de la empresa/ Seção 1: Identificação do produto e informações da empresa.

Nombre/Nome:	MASCARILLA HOSPITALAR/MASCARA HOSPITALAR
Marca/Marca:	Mega Medical
Modelo/Modelo:	Mascarilla triple camada, con filtro MeltBlown con clip nasal/ Máscara de tripla camada, com filtro MeltBlown e clipe nasal
Fabricante/Fabricante:	Mega Plásticos S.A
Dirección/Endereço:	Calle 22 Acaray, ruta Internacional PY N°02 - Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay



Sección 2: Especificaciones del producto Seção 2: Especificação do produto

Mascarilla descartable confeccionada con 3 capas:

CAPA EXTERIOR /CAMADA EXTERIOR

Protege y bloquea las partículas/Protege e bloqueia as partículas

MELT BLOWN

(Filtro) barrera bacteriana 99,4% de eficacia/(Filtro) barreira bacteriana 99,4% de eficacia.

CAPA INTERIOR/CAMADA INTERIOR

Suave, comfortable, delicada y no irrita la piel/Macia, confortável, delicada e não irrita a pele.

COMPOSICIÓN/COMPOSIÇÃO

- 85% POLIPROPILENO • 05% CLIP NASAL/05% CLIPE NASAL
 - 10% ELÁSTICOS (NYLON 65% Y 35% GOMA)
 - 10% ELÁSTICOS (NYLON 65% E 35% BORRACHA)

Sección 3: Precauciones de uso Seção 3: Precauções de uso

Lavarse las manos antes de colocarse las mascarillas. Cambiarlas cada 2 horas, una vez húmedas o contaminada con fluidos/Lave as mãos antes de colocar as máscaras. Troque-os cada 2 horas, uma vez molhados ou contaminados com fluidos.

Sección 4: Presentación Seção 4: Apresentação

Disponibile en 24 colores/Disponível em 24 cores

Opción 1: Bolsitas conteniendo 50 unidades/Opção 1: Sacolinhas contendo 50 unidades.

Opción 2: Display conteniendo 50 unidades/Opção 2: Display contendo 50 unidades.

Sección 5: Almacenamiento Seção 5: Armazenamento

Armazenar o produto em local protegido de fontes de calor, em temperatura de 15° a 30°C, em local limpo e seco, com umidade entre 30% e 70%/Almacenar el producto en local protegido de fuentes de calor, en temperatura de 5° a 30°C, en local limpo y seco, con humedad entre 30% e 70%.